

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 1,5xD, Typ: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232257 13
GTIN	4045197717856
Trieda položky	22G

**Popis**

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530. Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	26 mm
Ø rozsah D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
Upínacie skrutky	232990 TX8
Morse kužel' (MK) Veľkosť	2
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	1,5xD
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX8	232990 TX8
Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený uťahovací moment: 1,3	211750 1,3