

**Garant****Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 34mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	231660 34
GTIN	4045197718150
Trieda položky	21M

## Popis

**Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.  
Sústrednosť v zmontovanom stave  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pre otvory do presnosti IT9.

**Upozornenie:**

Rezné dáta sa vzťahujú na základný prvok  $5 \times D$ .

Pilotné otvory vrtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.

## Technický opis

Ø D	34 mm
Posuv f v GG (G)	0,5 mm/ot,
pre veľkosť základného prvku	34 mm
Séria	HiPer Drill
Počet výmien/rezných hrán	1
Uhol špičky	135 Stupeň

Typ	HB7725
Rezný materiál	HM
Pološtandard	áno
Počet rezných hrán Z	2
Druh produktu	Rezná vložka na vrtanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	70	P
GG(G)	vhodný	100	K
mokrú maximum	vhodný		