

**Základný prvok Valcová stopka, s vnútorným chladením, 12xD, Typ: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232256 25
GTIN	4045197717818
Trieda položky	22G

**Popis**

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením.

Upozornenie:

Znížte hodnoty posuvu  $f$  o 10% a hodnoty  $vc$  o 30%. Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Úžitková dĺžka $L_1$	300 mm
Ø rozsah $D_c$	25 - 35 mm
Upínacie skrutky	232990 TX15
Ø stopky $D_s$	32 mm
Dĺžka stopky $L_s$	60 mm
Počet rezných hrán $Z$	2
Prevedenie	12xD
Stopka	ISO 9766
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

**Príslušenstvo**

	659906 1600
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX15	232990 TX15
Čepeľ 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50	659874 50
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 1600	659957 1600