

Garant
POMX 10T5ZESR R, HB9715, Typ: HART

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213178 HART
GTIN	4045197714909
Trieda položky	21A

Popis
Prevedenie:

Stabilné prevedenie doštičiek (hrúbka = 5,9 mm).

Pozitívna vysoká geometria posuvu.

Dĺžka reznej plochy: 2 mm pre vysoké povrchové úpravy.

Špeciálna hospodárnosť pomocou 5 britov.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \max} = 2,2$ mm.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,6 mm
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	4,8 mm
Typ	TVRDÁ
Počet výmien/rezných hrán	5
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	POMX 10T5ZESR R
Typ	HB9715

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný	50	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	40	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	35	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	30	H
GG(G)	vhodný	300	K
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		