

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 1,5xD, Typ: 48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232257 48
GTIN	4045197717894
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530. Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	97,5 mm
Ø rozsah D _c	48 - 65 mm
Upínacie skrutky	232990 TX20
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	5
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	1,5xD
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

	659906 1600
Čepel' 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50	659874 50
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX20	674248 TX20
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX20	232990 TX20
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny uťahovací moment: 1600	659957 1600