

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260906 25/16 |
| GTIN | 4045197713278 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|---|---------------------------------|
| Podložka | 269005 7 |
| Držiak ISO-kód | STGCR/L 2525M16 |
| Veľkosť stopky | 25 mm |
| Veľkosť doštičiek | 16 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 2 |
| vhodná otočná rezná platnička | TC.. 16T3.. |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 23 mm |
| Funkčná šírka L ₄ | 32 mm |
| Skrutka pre podložku | 269013 2 |
| Celková dĺžka L | 150 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Uhol nastavenia k | 90 Stupeň |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Použitie | Čelné sústruženie |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 18 | 269028 18 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Podložka Typ 7 | 269005 7 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |