

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260906 20/16
GTIN	4045197713261
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	22 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Podložka	269005 7
Veľkosť doštičiek	16 mm
Držiak ISO-kód	STGCR/L 2020K16
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 18	269028 18
Podložka Typ 7	269005 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500