

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261353 16/11
GTIN	4045197713643
Trieda položky	21T

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	11,9 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	14 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	A16M SVVCR/L11
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	23 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	15,5 mm
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Úžitková hĺbka T	9,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500