

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Velkosť stopky / doštičky: 16/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260907 16/16
GTIN	4045197713285
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Velkosť doštičiek	16 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Velkosť stopky	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Držiak ISO-kód	STGCR/L 1616H16
Skrutka pre podložku	269013 2
Podložka	269005 7
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 7	269005 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 18	269028 18
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500