

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261352 16/11
GTIN	4045197713612
Trieda položky	21T

## Technický opis

Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	23 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky vhodná otočná rezná platnička	269028 22 VC.. 1103..
Držiak ISO-kód	A16M SVVCR/L11
Odsadenie stredu $L_3$	14 mm
Šírka hrdla $L_4$	11,9 mm
Celková dĺžka $L$	150 mm
Výška upínania $L_2$	15,5 mm
Uhol nastavenia $k$	72,5 Stupeň
Úžitková hĺbka $T$	9,5 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500