

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260907 25/16
GTIN	4045197713605
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	STGCR/L 2525M16
Dĺžka hlavy L ₁	23 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Skrutka pre podložku	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Veľkosť doštičiek	16 mm
Podložka	269005 7
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 7	269005 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 18	269028 18
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500