

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260906 16/16
GTIN	4045197713254
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	20 mm
Držiak ISO-kód	STGCR/L 1616H16
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Veľkosť doštičiek	16 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Podložka	269005 7
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 18	269028 18
Podložka Typ 7	269005 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500