

**HOLEX****Dvojverová skrinka s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949521 1000
GTIN	4062406082024
Trieda položky	92S

**Popis****Prevedenie:**

Zosilnené dvere. Otočná rukoväť DOM s **cylindrickým zámkom**. Police sú nastaviteľné v 15 mm rastri.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus svetlosivý RAL 7035. Dvierka v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**, špeciálne lakovanie nie je možné.

**Upozornenie:**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Úžitková výška	830 mm
Počet políc	1
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Hmotnosť	32 kg
Výška	1000 mm

Hĺbka	400 mm
Šírka	930 mm
Hrúbka materiálu	0,8 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	70 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	450 kg
Uhol otvárania dvier	125 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	15 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Skriňa na zakladače

## Príslušenstvo

Prídavná polica Typ 935	949524 935
Súprava držiakov políc pre skrine s krídlovými dverami20-dielne	959011