

HOLEX**Šatňová skriňa so soklom a cylindrickým zámkom DOM, Počet oddielov: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949601 3
GTIN	4062406082055
Trieda položky	92S

Popis**Prevedenie:**

Šírka priehradky 300 mm s pevne navarenou policou na klobúky. Šatníková tyč disponuje viac ako 3 posuvnými háčikmi. Dvere s perforovanými vetracími otvormi a zalisovaným rámčekom na menovku. Je možné vybrať si medzi podstavcom a plastovými nohami.

S vysoko kvalitným kolíkovým cylindrickým zámkom.

Koncept vetrania: Prívod vzduchu v spodnej časti zadnej skrine zabezpečuje dobré vetranie a sušenie. Prívod vzduchu do špeciálnych skriň je cez otvory nad zapusteným soklom.

Norma:**DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka	500 mm
-------	--------

Zámok Prevedenie	Cylindrický zámok
Počet oddielov	3
Výška	1800 mm
Podstavec Prevedenie	Podstavec
Hmotnosť	64 kg
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
na oddiel Úžitková hĺbka	465 mm
na šatníkový oddiel Úžitková výška	1270 mm
Počet pevných políc	1
Norma	DIN 4547
Vetracia štrbina Dvere	áno
na odkladanie klobúkov Úžitková výška	345 mm
Polica Hĺbka	465 mm
Počet šatníkových tyčí	1
Šikmá strecha	nie
Možné špeciálne lakovanie	nie
Šírka	900 mm
na oddiel Úžitková šírka	220 mm
Polica Šírka	220 mm
Menovka	nie
Hrúbka materiálu	0,8 mm
Uhol otvárania dvier	110 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatníková skriňa

Príslušenstvo

Ramienko na šaty Ks 10

949775 10

Prídavná polica na obuv Šírka priehradky 300	949760 300
Ramienko na šaty Ks 1	949775 1
Zrkadlo Typ 1	949770 1
Podložka pod obuv z plastu Typ 1	949761 1