

**HOLEX****Šatňová skriňa so soklom a bezpečnostným uzáverom s otočnou závorou,  
Počet oddielov: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky

949602 4

GTIN

Trieda položky

92S

**Popis****Prevedenie:**

Šírka priehradky 300 mm s pevne navarenou policou na klobúky. Šatníková tyč disponuje viac ako 3 posuvnými háčikmi. Dvere s perforovanými vetracími otvormi a zalisovaným rámčekom na menovku. Je možné vybrať si medzi podstavcom a plastovými nohami.

S otočným uzáverom, uzamykatelným pomocou visiaceho zámku do veľkosti 40 (nie je súčasťou dodávky).

**Koncept vetrania:** Prívod vzduchu v spodnej časti zadnej skrine zabezpečuje dobré vetranie a sušenie. Prívod vzduchu do špeciálnych skriň je cez otvory nad zapusteným soklom.

**Norma:****DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

**Upozornenie:**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Výška	1800 mm
Počet oddielov	4
Možné špeciálne lakovanie	nie
Počet pevných políc	1
Hĺbka	500 mm
Menovka	nie
Podstavec Prevedenie	Podstavec
Hmotnosť	77 kg
pre visiaci zámok	áno
Zámok Prevedenie	bezpečnostný uzáver s otocnou závorou
na oddiel Úžitková šírka	220 mm
na oddiel Úžitková hĺbka	465 mm
na odkladanie klobúkov Úžitková výška	345 mm
Šikmá strecha	nie
Norma	DIN 4547
na šatníkový oddiel Úžitková výška	1270 mm
Šírka	1190 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Počet šatníkových tyčí	1
Vetracia štrbina Dvere	áno
Polica Hĺbka	465 mm
pre visací zámok s Ø oblúka do	6 mm
Polica Šírka	220 mm
Hrúbka materiálu	0,8 mm
Uhol otvárania dvier	110 Stupeň
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatníková skriňa

**Príslušenstvo**

Ramienko na šaty Ks 10	949775 10
Presná valcová zámka s vysokým strmeňoms rôznym zamykaním Ø puzdra 40	085875 40
Ramienko na šaty Ks 1	949775 1