

HOLEX**Šatňová skriňa s lavičkou a bezpečnostným uzáverom s otočnou závorou,
Počet oddielov: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky

949625 3

GTIN

Trieda položky

92S

Popis**Prevedenie:**

Šírka priehradky 300 mm s pevne privarenou policou na klobúky. Šatníková tyč disponuje viac ako 3 posuvnými háčikmi. Dvere s perforovanými vetracími otvormi a zalisovaným rámčekom na menovku. Dosky na sedenie štandardne vyrobené z bukového dreva, v profile cca 60 × 35 mm, zo všetkých strán ohobľované, v hornej časti zaoblené, natreté priehľadným lakom.

S otočným uzáverom, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku do veľkosti 40 (nie je súčasťou dodávky).

Norma:**DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Výška	2090 mm
na odkladanie klobúkov Úžitková výška	345 mm
Hĺbka	500 mm
Hmotnosť	63 kg
Sedacia lavica Výška	420 mm
na šatníkový oddiel Úžitková výška	1260 mm
na oddiel Úžitková šírka	230 mm
Sedacia lavica Hĺbka	315 mm
na oddiel Úžitková hĺbka	465 mm
Polica Hĺbka	465 mm
Polica Šírka	220 mm
Počet oddielov	3
Šírka	900 mm
Hrúbka materiálu	0,8 mm
Uhol otvárania dvier	110 Stupeň
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatníková skriňa

Príslušenstvo

Presná valcová zámka s vysokým strmeňom s rôznym zamykaním Ø puzdra 40	085875 40
Podložka pod obuv z plastu Typ 1	949761 1
Prídavná polica na obuv Šírka priehradky 300	949760 300
Ramienko na šaty Ks 10	949775 10
Ramienko na šaty Ks 1	949775 1