

HOLEX**Šatňová skriňa s lavičkou a cylindrickým zámkom DOM, Počet oddielov: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949624 4
GTIN	4062406082307
Trieda položky	92S

Popis**Prevedenie:**

Šírka priehradky 300 mm s pevne privarenou policou na klobúky. Šatníková tyč disponuje viac ako 3 posuvnými háčikmi. Dvere s perforovanými vetracími otvormi a zalisovaným rámčekom na menovku. Dosky na sedenie štandardne vyrobené z bukoveho dreva, v profile cca 60 × 35 mm, zo všetkých strán ohobľované, v hornej časti zaoblené, natreté priehľadným lakom. S vysoko kvalitným kolíkovým cylindrickým zámkom.

Norma:**DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

na oddiel Úžitková hĺbka	465 mm
Sedacia lavica Výška	420 mm

Šírka	1190 mm
Počet oddielov	4
Výška	2090 mm
Polica Šírka	220 mm
na oddiel Úžitková šírka	230 mm
na odkladanie klobúkov Úžitková výška	345 mm
Hmotnosť	80 kg
Hĺbka	500 mm
na šatníkový oddiel Úžitková výška	1260 mm
Sedacia lavica Hĺbka	315 mm
Polica Hĺbka	465 mm
Hrúbka materiálu	0,8 mm
Uhol otvárania dvier	110 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatníková skriňa

Príslušenstvo

Zrkadlo Typ 1	949770 1
Ramienko na šaty Ks 1	949775 1
Podložka pod obuv z plastu Typ 1	949761 1
Ramienko na šaty Ks 10	949775 10
Prídavná polica na obuv Šírka priehradky 300	949760 300