

**Lavička, voľne stojaca Plast, Typ: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949811 1000
GTIN	4062406082659
Trieda položky	92S

**Popis****Prevedenie:**

Stabilná konštrukcia zo 4-hrannej rúrky 30 × 30 mm. Laty na sedenie s profilom 60 × 30 mm, pre pohodlné sedenie. S nastaviteľnými podlahovými klzákmi na jednoduché vyrovnávanie úrovne (10 mm).

Laty na sedenie zo svetlosivého plastu s ocelovým jadrom.

**Povrchová úprava farby:**

Ocelový rám s čiernosivou povrchovou úpravou. Nie sú možné žiadne špeciálne lakovania.

**Technický opis**

Vyrovnanie úrovni možné do	10 mm
Možné špeciálne lakovanie	nie
Hmotnosť	10,4 kg
Šírka	1000 mm
Materiál základňa	konštrukcia 4-hrannej rúrky
Počet Nôh	4
Výška	450 mm
Hĺbka	353 mm
Materiál Lamely sedadla	plast s ocelovým jadrom

Lamely sedadla v profile	60×30 mm
Druh produktu	Sedacia lavica