

**HOLEX****Lavička, voľne stojaca Buk, Typ: 1960****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949810 1960
GTIN	4062406082642
Trieda položky	92S

**Popis****Prevedenie:**

Stabilná konštrukcia zo 4-hrannej rúrky 30 × 30 mm. Laty na sedenie s profilom 60 × 30 mm, pre pohodlné sedenie. S nastaviteľnými podlahovými klzákmi na jednoduché vyrovnávanie úrovne (10 mm).

Lišty sedadla z hobľovaných a zo všetkých strán zaoblených lišt z tvrdého dreva, bezfarebne lakované. S prirodzenými farebnými rozdielmi.

**Povrchová úprava farby:**

Oceľový rám s čiernosivou povrchovou úpravou. Nie sú možné žiadne špeciálne lakovania.

**Technický opis**

Hmotnosť	19,2 kg
Materiál Lamely sedadla	zaoblené lišty z tvrdého bukového dreva, priehľadne lakované
Šírka	2000 mm
Vyrovnávanie úrovni možné do	10 mm
Počet Nôh	6
Materiál základňa	konštrukcia 4-hrannej rúrky
Výška	450 mm
Možné špeciálne lakovanie	nie
Lamely sedadla v profile	60×30 mm

Hĺbka	353 mm
Druh produktu	Sedacia lavica