

**Lavička s roštom na obuv, voľne stojaca Buk, Typ: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949820 1000
GTIN	4062406082680
Trieda položky	92S

Popis**Prevedenie:**

Stabilná konštrukcia zo 4-hrannej rúrky 30 × 30 mm. Laty na sedenie s profilom 60 × 30 mm, pre pohodlné sedenie. S nastaviteľnými podlahovými klzákmi na jednoduché vyrovnávanie úrovne (10 mm). Rošty na topánky s 5 priečkami zo 4-hrannej rúrky.

Lišty sedadla z hobľovaných a zo všetkých strán zaoblených lišt z tvrdého dreva, bezfarebne lakované. S prirodzenými farebnými rozdielmi.

Povrchová úprava farby:

Oceľový rám s čiernosivou povrchovou úpravou. Nie sú možné žiadne špeciálne lakovania.

Technický opis

Vyrovnanie úrovni možné do	10 mm
Šírka	1000 mm
Hmotnosť	11,5 kg
Materiál Lamely sedadla	zaoblené lišty z tvrdého bukového dreva, priehľadne lakované
Lamely sedadla v profile	60×30 mm
Materiál základňa	konštrukcia 4-hrannej rúrky
Počet Nôh	4

Hĺbka	353 mm
Možné špeciálne lakovanie	nie
Výška	450 mm
Druh produktu	Sedacia lavica