

HOLEX**Lavička s roštom na obuv, voľne stojaca Buk, Typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 949820 1500 |
| GTIN | 4062406082697 |
| Trieda položky | 92S |

Popis**Prevedenie:**

Stabilná konštrukcia zo 4-hrannej rúrky 30 × 30 mm. Laty na sedenie s profilom 60 × 30 mm, pre pohodlné sedenie. S nastaviteľnými podlahovými klzákmi na jednoduché vyrovnávanie úrovne (10 mm). Rošty na topánky s 5 priečkami zo 4-hrannej rúrky.

Lišty sedadla z hobľovaných a zo všetkých strán zaoblených líšt z tvrdého dreva, bezfarebne lakované. S prirodzenými farebnými rozdielmi.

Povrchová úprava farby:

Oceľový rám s čiernosivou povrchovou úpravou. Nie sú možné žiadne špeciálne lakovania.

Technický opis

| | |
|----------------------------|--|
| Výška | 450 mm |
| Hmotnosť | 15 kg |
| Možné špeciálne lakovanie | nie |
| Vyrovnanie úrovni možné do | 10 mm |
| Počet Nôh | 4 |
| Materiál Lamely sedadla | zaoblené lišty z tvrdého bukového dreva, priehľadne lakované |
| Materiál základňa | konštrukcia 4-hrannej rúrky |
| Hĺbka | 353 mm |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Lamely sedadla v profile | 60×30 mm |
| Šírka | 1500 mm |
| Druh produktu | Sedacia lavica |