

**Lavička s roštom na obuv, voľne stojaca Plast, Typ: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 949821 1000 |
| GTIN | 4062406082710 |
| Trieda položky | 92S |

Popis**Prevedenie:**

Stabilná konštrukcia zo 4-hrannej rúrky 30 × 30 mm. Laty na sedenie s profilom 60 × 30 mm, pre pohodlné sedenie. S nastaviteľnými podlahovými klzákmi na jednoduché vyrovnávanie úrovne (10 mm). Rošty na topánky s 5 priečkami zo 4-hrannej rúrky.

Laty na sedenie zo svetlosivého plastu s ocelovým jadrom.

Povrchová úprava farby:

Ocelový rám s čiernosivou povrchovou úpravou. Nie sú možné žiadne špeciálne lakovania.

Technický opis

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Výška | 450 mm |
| Materiál základňa | konštrukcia 4-hrannej rúrky |
| Šírka | 1000 mm |
| Hĺbka | 353 mm |
| Materiál Lamely sedadla | plast s ocelovým jadrom |
| Počet Nôh | 4 |
| Hmotnosť | 11,5 kg |
| Možné špeciálne lakovanie | nie |
| Lamely sedadla v profile | 60×30 mm |

Druh produktu

Sedacia lavica