



## Kombinovaný brúsny kotúč PREMIUM\*\*\* CUT AND GRIND, Ø kotúčov: 125mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	563220 125
GTIN	9003170019156
Trieda položky	53T

### Popis

#### Prevedenie:

Tenký **kombinovaný brúsny kotúč** s viacvrstvovou štruktúrou pre vysokú stabilitu, s ochranou proti hlbokému rezu v oblasti ofsetu.

#### Použitie:

Na rezanie a ľahké odstraňovanie zásob bez výmeny nástroja.

#### Špecifikácia:

**A46Q-BFXA.**

### Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
maximálne otáčky	12200 min <sup>-1</sup>
Šírka kotúča	2 mm
Popis tvaru	zalomený
Špecifikácia	A46Q-BFXA

Ø kotúčov	125 mm
pre hrúbky materiálu	6 - 10 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		