

**Deliaci kotúč CUBITRON™ II ÚZKY, Ø kotúčov: 230mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563320 230
GTIN	5902658654633
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Extrémne vysoký rezací výkon a životnosť vďaka **presne tvarovanému keramickému zrnu v produktoch Cubitron™ II.**

Najvyšší komfort pre používateľov vďaka veľmi mäkkému, sily šetriacemu rezaciemu procesu.

Použitie:

Pre najrýchlejšie rezanie bez hrotov s nízkym tepelným namáhaním a komfortné ergonomické vedenie rezu.

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v_c.

Špecifikácia:**A36S-BF.****Upozornenie:**

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Technický opis

Ø otvora	22,3 mm
----------	---------

Šírka kotúča	2 mm
maximálne otáčky	6600 min ⁻¹
Tvar	41
Popis tvaru	rovný
Špecifikácia	A36S-BF
Ø kotúčov	230 mm
Séria	Cubitron™ II
pre hrúbky materiálu	6 - 10 mm
Brusivo	Cubitron™ II
Skratka pre brusivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		

CuZn	podmienene vhodný
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný
suché	vhodný

Príslušenstvo

Upínacia príruha, pár Ø príruby 76	563990 76
------------------------------------	-----------