



Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca; 1/2 palcový štvorhran 38-dielne, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630016 6
GTIN	4018754260638
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M20.

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 – M18.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

1/4" nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks č. 631000 veľ. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2" nástrčné hlavice 6-hranné: 10 ks č. 642200 veľ. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4" nástavce skrutkovača 6-hranné: 3 ks č. 631700 veľ. 3; 4; 5

1/2" nástavce skrutkovača 6-hranné: 5 ks č. 643200 veľ. 6; 8; 10; 12; 14

1/4" priečna rukoväť: 1 ks č. 633000 veľ. 116

1/2" priečna rukoväť: 1 ks č. 641300 veľ. 300

1/4" nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632800 veľ. 150

1/4" predĺženia: 2 ks č. 632400 veľ. 50; 150

1/2" predĺženia: 2 ks č. 641000 veľ. 130; 255

1/4" kardanový kĺb: 1 ks č. 633500 veľ. 1/4

1/2" kardanový kĺb: 1 ks č. 641600 veľ. 1/2

1/4" račňa: 1 ks č. 632000 veľ. 1/4

1/2" račňa: 1 ks č. 640100 veľ. 1/2

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových klúčov	3-14 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	4-30 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Počet dielov	38
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	454 mm
Šírka	253 mm
Výška	64 mm
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641000 255
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka	633000
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka	632800
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4" dlhé Šestšhran 5	631700 5
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642200 21
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631000 5,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631000 4
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642200 24
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642200 18
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642200 27
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641000 130
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4" dlhé Šestšhran 4	631700 4

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 6	643200 6
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 8	643200 8
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642200 19
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631000 10
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632400 150
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631000 11
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642200 16
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642200 30
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 12	643200 12
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642200 22
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 14	643200 14
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631000 9
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631000 6
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642200 13
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631000 5
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 10	643200 10
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631000 7
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632400 50
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642200 17
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631000 8
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šestšhran 3	631700 3
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633000 116
Račňa prepínateľná, 1/2 palca Typ 1/2	640100 1/2
Univerzálny kĺb 1/4 palca Typ 1/4	633500 1/4
Račňa prepínateľná, 1/4 palca Typ 1/4	632000 1/4
Univerzálny kĺb 1/2 palca Typ 1/2	641600 1/2
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632800 150
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 300	641300 300