



## Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 13-dielne, Typ: 6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630066 6
GTIN	4018754261505
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

#### Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M8.

#### Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

#### Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks č. 631000 veľ. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Predĺženia: 2 ks č. 632400 veľ. 50; 150

Kardanový kĺb: 1 ks č. 633500 veľ. 1/4

Račňa: 1 ks č. 632000 veľ. 1/4

Skladovanie v: ABS plastový box

### Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	4-13 mm
Dĺžka	227 mm

Šírka	131 mm
Výška	57 mm
s QuickRelease	nie
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631000 6
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	631000 13
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631000 5,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631000 8
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631000 10
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632400 50
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631000 5
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632400 150
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631000 11
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631000 4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631000 7
Račňa prepínateľná, 1/4 palca Typ 1/4	632000 1/4
Univerzálny kľúb 1/4 palca Typ 1/4	633500 1/4