



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 36-dielne, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630861 6
GTIN	4018754261024
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2,5 – M8. Pre vonkajšie Torx® so závitom M3 – M8.

Pre vnútorné šesťhranné skrutky so závitom M4 – M8. Na vnútorné Torx® so závitom M2,5 – M8.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice na vonkajší šesťhran: 10 ks č. 631000 veľ. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Nástrčné hlavice na vonkajšie Torx®: 6 ks č. 631500 veľ. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Zástrčné hlavice na vnútorný šesťhran: 5 ks č. 631710 veľ. 3; 4; 5; 6; 8

Zástrčné hlavice na vnútorné Torx®: 9 ks č. 631801 veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-rukoväť: 1 ks č. 633000 veľ. 116

Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632800 veľ. 150

Predĺženia: 2 ks č. 632400 veľ. 50; 150

Kardanový kľb: 1 ks č. 633500 veľ. 1/4

Račňa: 1 ks č. 632000 veľ. 1/4

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	5-13 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových klúčov	3-8 mm
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Výstupný profil	Nástrčný klúč na skrutky TORX®
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Dĺžka	322 mm
Šírka	134 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

Vložka nástrčného klúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E6	631500 E6
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka	633000
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631000 8
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631000 7
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632400 50
Vložka nástrčného klúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E7	631500 E7
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12	631000 12
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632400 150
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	631000 13
Vložka nástrčného klúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E4	631500 E4
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka	632800
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631000 6
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631000 9
Vložka nástrčného klúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E5	631500 E5

Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E10	631500 E10
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631000 11
Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E8	631500 E8
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631000 5,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631000 10
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631000 5
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX20	631801 TX20
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šest'hran 6	631710 6
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX8	631801 TX8
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX25	631801 TX25
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX10	631801 TX10
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX15	631801 TX15
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šest'hran 8	631710 8
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX40	631801 TX40
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX27	631801 TX27
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šest'hran 3	631710 3
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šest'hran 5	631710 5
Univerzálny kľb 1/4 palca Typ 1/4	633500 1/4
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX9	631801 TX9
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX30	631801 TX30
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šest'hran 4	631710 4