



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 32-dielne, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	639066 6
GTIN	4018754261109
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M5 – M22 a pre vnútorné Torx® so závitom M5 – M14.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 18 ks č. 642200 veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Zástrčné hlavice na Torx®: 8 ks podobne ako č. 643650 veľ. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

T-rukoväť: 1 ks č. 641300 veľ. 300

Predĺženia: 3 ks č. 641000 veľ. 75; 130; 255

Kardanový kľb: 1 ks č. 641600 veľ. 1/2

Račňa: 1 ks č. 640100 veľ. 1/2

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®

Počet dielov	32
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	8-34 mm
Dĺžka	454 mm
Šírka	253 mm
Výška	64 mm
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 34	642200 34
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 32	642200 32
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642200 16
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 12	642200 12
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641000 130
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642200 22
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11	642200 11
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 300	641300 300
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642200 17
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642200 24
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642200 18
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642200 14
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642200 15
Univerzálny kĺb 1/2 palca Typ 1/2	641600 1/2
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642200 13
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642200 27
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 8	642200 8
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641000 75
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641000 255

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642200 19
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642200 10
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642200 30
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642200 21