



Súprava 6-hranných vkladacích hlavíc, 1/2 palcový štvorhran 10-dielne, Počet nástavcov: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	639404 10
GTIN	4018754261642
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice podľa DIN 3124.

Vnútorne/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 – M27.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Zástrčné hlavice

6-hranné: 10 ks č. 643200

veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Skladovanie v: ABS plastový box

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 639402

Technický opis

Počet dielov	10
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	4-19 mm
Dĺžka	227 mm
Šírka	131 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

Príslušenstvo

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 4	643200 4
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 8	643200 8
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 7	643200 7
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 12	643200 12
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 10	643200 10
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 6	643200 6
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 17	643200 17
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 14	643200 14
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 5	643200 5
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 19	643200 19