

**Garant****POMX 10T5ZEER M, HB9640, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213181 INOX
GTIN	4045197714916
Trieda položky	21A

**Popis****Prevedenie:**

Stabilné prevedenie doštičiek (hrúbka = 5,9 mm).

Pozitívna vysoká geometria posuvu.

Dĺžka reznej plochy: 2 mm pre vysoké povrchové úpravy.

Špeciálna hospodárnosť pomocou 5 britov.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \max} = 2,2$  mm.

**Technický opis**

Programovací polomer pri $a_{p \max}$	4,8 mm
Posuv $f_z$ na zub	1 mm
Typ	INOX
Počet výmien/rezných hrán	5
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	POMX 10T5ZEER M
Typ	HB9640

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	360	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	320	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	280	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	S
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		