

Garant**Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 231660 25 |
| GTIN | 4045197714572 |
| Trieda položky | 21M |

Popis**Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Sústrednosť v zmontovanom stave ≤ 20 µm. Pre otvory do presnosti IT9.

Upozornenie:

Rezné dáta sa vzťahujú na základný prvok 5×D.

Pilotné otvory vrtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.

Technický opis

| | |
|------------------------------|-------------|
| Ø D | 25 mm |
| Posuv f v GG (G) | 0,41 mm/ot, |
| pre veľkosť základného prvku | 25 mm |
| Séria | HiPer Drill |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Uhol špičky | 135 Stupeň |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Typ | HB7725 |
| Rezný materiál | HM |
| Pološtandard | áno |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Druh produktu | Rezná vložka na vrtanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 100 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | podmienene vhodný | 90 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | 70 | P |
| GG(G) | vhodný | 100 | K |
| mokrú maximum | vhodný | | |