

Garant**POMX 10T5ZEER M, HB9645, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213184 INOX
GTIN	4045197714923
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Stabilné prevedenie doštičiek (hrúbka = 5,9 mm).

Pozitívna vysoká geometria posuvu.

Dĺžka reznej plochy: 2 mm pre vysoké povrchové úpravy.

Špeciálna hospodárnosť pomocou 5 britov.

Použiť prioritne pri ťažších použitíach (prerušená rezu).

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \max} = 2,2$ mm.

Technický opis

Typ	INOX
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	4,8 mm
Posuv f_z na zub	1 mm
Počet výmien/rezných hrán	5
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	POMX 10T5ZEER M

Typ	HB9645
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	70	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		