

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250034 25/12
GTIN	4062406082949
Trieda položky	21U

Technický opis

Držiak ISO-kód	A25X DCLNR/L12
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Veľkosť doštičiek	12 mm
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Podložka	259033 2
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	29,5 mm
Skrutka podložky	259027 2
Celková dĺžka L	225 mm
Výška upínania L ₂	24,3 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Čelusť, skrutka, O-krúžok	259036 1
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč