

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250034 32/12
GTIN	4062406082956
Trieda položky	21U

Technický opis

Držiak ISO-kód	A32X DCLNR/L12
Celková dĺžka L	288 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	38 mm
Odsadenie stredu L_3	22 mm
Skrutka podložky	259027 2
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Veľkosť doštičiek	12 mm
Podložka	259033 2
Výška upínania L_2	31 mm
Čelusť, skrutka, O-krúžok	259036 1
Ø stopky D_s	35 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč