

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250035 25/12
GTIN	4062406082963
Trieda položky	21U

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	29,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Držiak ISO-kód	A25X DCLNR/L12
Skrutka podložky	259027 2
Veľkosť doštičiek	12 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Podložka	259033 2
Výška upínania L ₂	24,3 mm
Celková dĺžka L	225 mm
Čelusť, skrutka, O-krúžok	259036 1
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč