

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl, vľavo otvorený, vpravo 4 zásuvky, Bambusová doska, 20×20G,  
Dĺžka dosky: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921001 1500
GTIN	4062406082802
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Odsadený otvorený korpus na ergonomické dosadnutie.

Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **práškovy nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastrí.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

**Osadenie:**

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dverka antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

Hmotnosť	125,6 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Výška	850 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Séria	Ready-to-go
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Počet zásuviek	4
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Dielenská súprava Počet nástrojov 26	955081 26
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/2	950300 75/2
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/1	950300 75/1
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Súprava na vyznačenie a pílenie Počet nástrojov 8	954895 8
Rohož do zásuviek Rozmer v G 20X20	951830 20X20
Súprava očkových kľúčov Počet nástrojov 20	952505 20
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954305 5
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 20X20	951910 20X20
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 20X20	951885 20X20
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/3	950300 75/3
Súprava nástrčných kľúčov 1/2 Počet nástrojov 32	953821 32
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/5	950320 150/5
Demontážny nástroj Typ 1	950070 1
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 37	953828 37
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/1	950320 100/1
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/3	950320 100/3
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954295 5
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/1	950320 75/1

Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/4	950320 150/4
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/2	950320 100/2
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953521 10
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 39	953833 39
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/2	950320 75/2
Súprava čistiacich a ošetrojúcich olejov Typ 1	926403 1
Súprava pilníkov Počet nástrojov 6	952253 6
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/3	950320 75/3
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955071 22
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954306 5
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953522 10
Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955072 22