

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl, 9 zásuvek, Buková doska Multiplex, 20×20G, Délka desky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921094 1500
GTIN	4062406083069
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **prášково nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastri.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

Osadenie:

Výška cela zásuviek (vľavo) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 200, 250

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	625 mm
Výška	950 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Séria	Ready-to-go
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	800 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Počet zásuviek	4
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Hmotnosť	188,7 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927800 250
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/1	950320 75/1
Podložka z mäkkého PVC, priehľadná Šírka 1500	951951 1500
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/3	950320 75/3
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/2	950320 75/2
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 37	953828 37
Dielenská súprava Počet nástrojov 26	955081 26
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/2	950320 100/2
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/3	950320 125/3
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954295 5
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/1	950320 100/1
Demontážny nástroj Typ 1	950070 1
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 39	953833 39
Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 20X20	951910 20X20
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/3	950320 100/3
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 20X20	951885 20X20

Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953521 10
Súprava očkových kľúčov Počet nástrojov 20	952505 20
Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955071 22
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Súprava na vyznačenie a pílenie Počet nástrojov 8	954895 8
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/4	950320 125/4
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/1	950300 75/1
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954305 5
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/2	950300 75/2
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/6	950320 125/6
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/5	950320 150/5
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/1	950320 125/1
Súprava pilníkov Počet nástrojov 6	952253 6
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/3	950300 75/3
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/4	950320 150/4
Súprava nástrčných kľúčov 1/2 Počet nástrojov 32	953821 32
Rohož do zásuviek Rozmer v G 20X20	951830 20X20
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954306 5
Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955072 22
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953522 10