

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl, 9 zásuviek, Bambusová doska, 20×20G, Dĺžka dosky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921091 1500
GTIN	4062406083052
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **prášково nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastru.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

Osadenie:

Výška cela zásuviek (vľavo) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 200, 250

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hmotnosť	181,7 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Séria	Ready-to-go
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Výška	950 mm
Počet zásuviek	4
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Zásuvková skrinka Úžitková výška	625 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955071 22
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/2	950320 100/2
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953521 10
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/5	950320 150/5
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/1	950320 100/1
Súprava očkových kľúčov Počet nástrojov 20	952505 20
Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927800 250
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Dielenská súprava Počet nástrojov 26	955081 26
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 20X20	951910 20X20
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/2	950320 75/2
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 37	953828 37
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/4	950320 150/4
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 39	953833 39
Demontážny nástroj Typ 1	950070 1
Súprava na vyznačenie a pílenie Počet nástrojov 8	954895 8
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/1	950300 75/1
	950320 125/4

Súprava deliacích líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/4

Súprava nástrčných kľúčov 1/2 Počet nástrojov 32

953821 32

Podložka z mäkkého PVC, priehľadná Šírka 1500

951951 1500

Súprava klieští Počet nástrojov 5

954305 5

Súprava deliacích líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/3

950320 125/3

Súprava klieští Počet nástrojov 5

954295 5

Súprava deliacích líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/1

950320 75/1

Súprava deliacích líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/3

950320 100/3

Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 20X20

951885 20X20

Súprava čistiacich a ošetrojúcich olejov Typ 1

926403 1

Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/2

950300 75/2

Súprava deliacích líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/6

950320 125/6

Súprava pilníkov Počet nástrojov 6

952253 6

Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/3

950300 75/3

Súprava deliacích líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/3

950320 75/3

Súprava deliacích líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/1

950320 125/1

Zásuvka Výška čela zásuvky 100

927800 100

Rohož do zásuviek Rozmer v G 20X20

951830 20X20

Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10

953522 10

Súprava klieští Počet nástrojov 5

954306 5

Dielenská súprava Počet nástrojov 22

955072 22