

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl, vľavo dvierka, vpravo 4 zásuvky, dlhá zásuvka Buková doska Multiplex, 20x20G, Dĺžka dosky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921124 1500
GTIN	4062406083090
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **práškovy nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastri.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

S dlhou zásuvkou na skladovanie veľkých nástrojov.

Osadenie:

Výška dvier (vľavo) mm: 325

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 50, 75, 75, 125

Výška cela zásuvky Dlhá zásuvka mm: 125

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Séria	Ready-to-go
Počet zásuviek	4
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Zásuvková skrinka Úžitková výška	325 mm
Dlhá zásuvka Úžitková hĺbka	500 mm
Výška	850 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Dlhá zásuvka Úžitková šírka	1100 mm
Hmotnosť	150,1 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Dielenská súprava Počet nástrojov 26	955081 26
Rohož do zásuviek Rozmer v G 20X20	951830 20X20
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 50/3	950300 50/3
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/1	950300 75/1
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/3	950320 100/3
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 20X20	951885 20X20
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Súprava očkových kľúčov Počet nástrojov 20	952505 20
Demontážny nástroj Typ 1	950070 1
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/6	950320 125/6
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 39	953833 39
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/1	950320 125/1
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Podložka z mäkkého PVC, priehľadná Šírka 1500	951951 1500
Súprava nástrčných kľúčov 1/2 Počet nástrojov 32	953821 32
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954305 5

Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 50/2	950300 50/2
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/2	950320 75/2
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954295 5
Súprava pilníkov Počet nástrojov 6	952253 6
Súprava na vyznačenie a pílenie Počet nástrojov 8	954895 8
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/2	950320 100/2
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/1	950320 75/1
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/3	950320 125/3
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/2	950300 75/2
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/1	950320 100/1
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 20X20	951910 20X20
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953521 10
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/3	950320 75/3
Zásuvka Výška čela zásuvky 50	927800 50
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/3	950300 75/3
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/4	950320 125/4
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 50/1	950300 50/1
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 37	953828 37
Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955071 22

Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955072 22
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953522 10
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954306 5