

Garant GRIDLINE

**Pracovní stół, vľavo dvierka, vpravo 4 zásuvky, dlhá zásuvka Bambusová doska, 20x20G, Dĺžka dosky: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921131 1500
GTIN	4062406083113
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stół so stabilnou ocelovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **prášково nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastru.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

S dlhou zásuvkou na skladovanie veľkých nástrojov.

**Osadenie:**

Výška dvier (vľavo) mm: 425

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 100, 150

Výška cela zásuvky Dlhá zásuvka mm: 125

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

## Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Séria	Ready-to-go
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Výška	950 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Dlhá zásuvka Úžitková hĺbka	500 mm
Hmotnosť	151,2 kg
Dlhá zásuvka Úžitková šírka	1100 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	425 mm
Počet zásuviek	4
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953521 10
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 20X20	951910 20X20
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/4	950320 150/4
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/2	950320 75/2
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/5	950320 150/5
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/2	950320 100/2
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/3	950320 100/3
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/2	950300 75/2
Súprava pilníkov Počet nástrojov 6	952253 6
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 37	953828 37
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/3	950320 75/3
	951885 20X20

Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne  
Rozmer v G 20X20

Súprava nástrčných kľúčov 1/2 Počet nástrojov 32	953821 32
Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955071 22
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/3	950300 75/3
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/1	950300 75/1
Podložka z mäkkého PVC, priehľadná Šírka 1500	951951 1500
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/1	950320 100/1
Súprava očkových kľúčov Počet nástrojov 20	952505 20
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 39	953833 39
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/1	950320 75/1
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Rohož do zásuviek Rozmer v G 20X20	951830 20X20
Demontážny nástroj Typ 1	950070 1
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954305 5
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Dielenská súprava Počet nástrojov 26	955081 26
Súprava čistiacich a ošetrojúcich olejov Typ 1	926403 1
Súprava na vyznačenie a pílenie Počet nástrojov 8	954895 8
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954295 5
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954306 5
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953522 10
Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955072 22