

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl, vľavo dvierka, vpravo 4 zásuvky, dlhá zásuvka Doska Eluplan tmavá, 20×20G, Dĺžka dosky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921137 1500
GTIN	4062406083137
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **prášково nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastru.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

S dlhou zásuvkou na skladovanie veľkých nástrojov.

Osadenie:

Výška dvier (vľavo) mm: 425

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 100, 150

Výška cela zásuvky Dlhá zásuvka mm: 125

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Séria	Ready-to-go
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Počet zásuviek	4
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	425 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	800 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Dlhá zásuvka Úžitková hĺbka	500 mm
Výška	950 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Dlhá zásuvka Úžitková šírka	1100 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hmotnosť	144,2 kg
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Súprava nástrčných kľúčov 1/2 Počet nástrojov 32	953821 32
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954295 5
Súprava očkových kľúčov Počet nástrojov 20	952505 20
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/1	950300 75/1
Dielenská súprava Počet nástrojov 26	955081 26
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/3	950320 100/3
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 20X20	951910 20X20
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/3	950300 75/3
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954305 5
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/3	950320 75/3
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/5	950320 150/5
Rohož do zásuviek Rozmer v G 20X20	951830 20X20
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 39	953833 39
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
	950320 150/4

Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/4

Zásuvka Výška čela zásuvky 100 927800 100

Súprava pilníkov Počet nástrojov 6 952253 6

Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/1 950320 75/1

Súprava nástrčných klúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 37 953828 37

Dielenská súprava Počet nástrojov 22 955071 22

Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 20X20 951885 20X20

Demontážny nástroj Typ 1 950070 1

Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/1 950320 100/1

Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/2 950320 75/2

Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75 950180 75

Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/2 950320 100/2

Súprava na vyznačenie a pílenie Počet nástrojov 8 954895 8

Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10 953521 10

Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/2 950300 75/2

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12 914226 KO12

Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10 953522 10

Súprava klieští Počet nástrojov 5 954306 5

Dielenská súprava Počet nástrojov 22 955072 22