

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario Basic, so zadnou stenou, výška 850 mm, Bambusová doska, Délka dosky: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922021 1000
GTIN	4062406083144
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Dodatočná zadná stena na zvýšenie nosnosti. S 1 párom rohových plechov na vystuženie.

Rozsah balenia:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechov, 1 × zadná stena, dvojdielna, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, **práškovy nanášaná.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Materiál pracovná doska	bambus
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm

Hmotnosť	50 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Výška	850 mm
Séria	vario Basic
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	600 kg
Hrúbka platne	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zadná stena/odkladacia polička jednodielna vhodné pre dĺžku dosiek 1000	927140 1000
Pracovná doska hrúbky 50 mm z krížom lepeného bambusu Dĺžka dosky 1000	926001 1000
Podnož Výška 800	927000 800
Styčnicový plech Typ 1	927122 1