

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario Basic, so zadnou stenou, výška 850 mm, Buková doska Multiplex, Dĺžka dosky: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922024 1000
GTIN	4062406083175
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Dodatočná zadná stena na zvýšenie nosnosti. S 1 párom rohových plechov na vystuženie.

**Rozsah balenia:**

2 × podnože, 1 × pár rohových plechov, 1 × zadná stena, dvojdielna, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, **práškovy nanášaná.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Hmotnosť	50 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm

Séria	vario Basic
Výška	850 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečníka (drevo)	600 kg
Hrúbka platne	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Podnož Výška 800	927000 800
Zadná stena/odkladacia polička jednodielna vhodné pre dĺžku dosiek 1000	927140 1000
Pracovná doska hrúbky 50 mm z buku Multiplex Dĺžka dosky 1000	926081 1000