

Garant**Zanorovacia fréza 90°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 40/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211806 40/3
GTIN	4045197714879
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepeľou č. **674252 vel. 20IP**.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	55 mm
Ø rezných hrán D_c	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	VCG. 2205
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Počet rezných hrán Z	3
Uhol rampy α_{max}	5,65 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	78 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	8 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	30,34 mm

Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Zanorovacia fréza s otvorom

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219800
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,7	211750 5,7