

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario Basic, so zadnou stenou, výška 950 mm, Bambusová doska, Délka dosky: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 922031 2000   |
| GTIN             | 4062406083250 |
| Trieda položky   | 9GG           |

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Dodatočná zadná stena na zvýšenie nosnosti. S 1 párom rohových plechov na vystuženie.

**Rozsah balenia:**

2 × podnože, 1 × pár rohových plechov, 1 × zadná stena, dvojdielna, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, **práškovy nanášaná**.

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm      |
| Hmotnosť              | 87 kg       |
| Dĺžka pracovnej dosky | 2000 mm     |
| Séria                 | vario Basic |

|   |  |
|---|--|
| Výška   | 950 mm   |
| Hrúbka pracovnej dosky  | 50 mm  |
| Materiál pracovná doska   | bambus   |
| Konštrukčné prevedenie  | Konštrukcia z oceľových rúrok                                  |
| Hrúbka materiálu  | 1 mm   |
| Pracovný stôl výška   | 950 mm   |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo) | 600 kg   |
| Hrúbka platne   | 50 mm  |
| Voľba farieb  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu   | Pracovný stôl  |

## Príslušenstvo

|  |             |
|--|-------------|
| Zadná stena/odkladacia poličkajednodielna vhodné pre dĺžku dosiek 2000   | 927140 2000 |
| Podnož Výška 900   | 927000 900  |
| Styčnickový plech Typ 1  | 927122 1    |
| Pracovná doska hrúbky 50 mmz krížom lepeného bambusu<br>Dĺžka dosky 2000 | 926001 2000 |