

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario Basic, so zadnou stenou, výška 950 mm, Doska Eluplan tmavá, Délka dosky: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922037 2000
GTIN	4062406083311
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Dodatočná zadná stena na zvýšenie nosnosti. S 1 párom rohových plechov na vystuženie.

**Rozsah balenia:**

2 × podnože, 1 × pár rohových plechov, 1 × zadná stena, dvojdielna, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, **práškovy nanášaná.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Výška	950 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Séria	vario Basic

Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Materiál pracovná doska	Eluplan
Hmotnosť	87 kg
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	600 kg
Hrúbka platne	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Pracovná doska s tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 2000	926241 2000
Podnož Výška 900	927000 900
Zadná stena/odkladacia poličkajednodielna vhodné pre dĺžku dosiek 2000	927140 2000
Styčnickový plech Typ 1	927122 1