

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario Basic, so zadnou stenou, výška 850 mm, Doska Eluplan tmavá, Délka dosky: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922027 1000
GTIN	4062406083205
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Dodatočná zadná stena na zvýšenie nosnosti. S 1 párom rohových plechov na vystuženie.

**Rozsah balenia:**

2 × podnože, 1 × pár rohových plechov, 1 × zadná stena, dvojdielna, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, **práškovy nanášaná.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm

Materiál pracovná doska	Eluplan
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Hmotnosť	50 kg
Výška	850 mm
Séria	vario Basic
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	600 kg
Hrúbka platne	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Podnož Výška 800	927000 800
Zadná stena/odkladacia poličkajednodielna vhodné pre dĺžku dosiek 1000	927140 1000
Pracovná doska s tmavosivým plastovým potahom (Eluplan) Dĺžka dosky 1000	926241 1000