

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario Basic, so zadnou stenou, výška 950 mm, Buková doska Multiplex, Dĺžka dosky: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922034 1000
GTIN	4062406083267
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Dodatočná zadná stena na zvýšenie nosnosti. S 1 párom rohových plechov na vystuženie.

Rozsah balenia:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechov, 1 × zadná stena, dvojdielna, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, **práškovy nanášaná.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
-----------------------	---------

Výška	950 mm
Hmotnosť	51 kg
Séria	vario Basic
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	600 kg
Hrúbka platne	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Pracovná doska hrúbky 50 mm z buku Multiplex Dĺžka dosky 1000	926081 1000
Zadná stena/odkladacia poličkajednodielna vhodná pre dĺžku dosiek 1000	927140 1000
Podnož Výška 900	927000 900
Styčnickový plech Typ 1	927122 1