

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario Basic, so zadnou stenou, výška 850 mm, Doska Eluplan tmavá, Délka dosky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922027 1500
GTIN	4062406083212
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Dodatočná zadná stena na zvýšenie nosnosti. S 1 párom rohových plechov na vystuženie.

Rozsah balenia:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechov, 1 × zadná stena, dvojdielna, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, **práškovy nanášaná.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Séria	vario Basic
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Výška	850 mm
Materiál pracovná doska	Eluplan

Hmotnosť	68 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	600 kg
Hrúbka platne	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Pracovná doska s tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 1500	926241 1500
Zadná stena/odkladacia poličkajednodielna vhodné pre dĺžku dosiek 1500	927140 1500
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Podnož Výška 800	927000 800