

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl Vario Basic, so zadnou stenou, výška 950 mm, Doska Eluplan tmavá, Dĺžka dosky: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922037 1000
GTIN	4062406083298
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Dodatočná zadná stena na zvýšenie nosnosti. S 1 párom rohových plechov na vystuženie.

**Rozsah balenia:**

2 × podnože, 1 × pár rohových plechov, 1 × zadná stena, dvojdielna, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, **prášково nanášaná.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
-----------------------	--------

Hmotnosť	51 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Séria	vario Basic
Materiál pracovná doska	Eluplan
Výška	950 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	600 kg
Hrúbka platne	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Podnož Výška 900	927000 900
Pracovná doska s tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 1000	926241 1000
Zadná stena/odkladacia polička jednodielna vhodné pre dĺžku dosiek 1000	927140 1000